

# MKT VM-EA 300 ml in Box, Inhalt 20 Kartuschen



Artikel-Nr.  
6B3044656

EAN  
4043315130280

Gewicht in kg  
12,8

Zolltarifnummer  
38245090

Typ  
VM-EA 300ml

Kartuscheninhalt  
300 ml

Kartuschentyp  
Koaxial

## Produktdetails

Injektionsmörtel für Beton (ungerissen) und Mauerwerk.

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Typ              | VM-EA 300ml                          |
| Kartuschentyp    | Koaxial                              |
| Kartuscheninhalt | 300 ml                               |
| Lieferumfang     | 20x FAKKT VM-EA 300 ml , 40x Mischer |

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-16/0898

ETA 17/0006

## Vorteile

- Vielseitig einsetzbares Injektionssystem für unterschiedliche Anwendungen in Beton und Mauerwerk
- Zugelassen für ungerissenen Beton
- Zugelassen für die Montage in feuchtem Beton und in wassergefüllten Bohrlöchern
- Zugelassen für Porenbeton-, Voll- und Lochsteinmauerwerk, in trockenem und nassen Zustand
- Zugelassen mit Ankerstangen und mit handelsüblichen Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Im ungerissenen Beton zugelassen mit Innengewindestangen VMU-IG
- Zugelassen mit kürzbarer Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 zur Überbrückung von Dämmsystemen und anderen weichen Untergründen
- Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -5°C bis +39°C
- Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +80°C
- In Beton variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
- Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden–Styrolfrei

## Anwendung

Das Injektionssystem VM-EA ist ein Injektionssystem für Befestigungen im ungerissenen Beton und in Mauerwerk. Es setzt sich aus einem styrolfreien Injektionsmörtel, basierend auf Epoxyacrylat, in einer Mörtelkartusche, Ankerstange VMU-A, V-A oder handelsüblicher Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (zum Beispiel MKT VM-A) sowie Mutter und Scheibe zusammen. Bei der Verwendung in Lochstein wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt.

## Artikelvarianten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kartuscheninhalt | 300 ml |
| Kartuschentyp    |        |
| Koaxial          | •      |